



# UHF帯RFIDタグ受託製造サービス















## RFID受託製造のサービス提供の流れ



## RFID タグ製品 / 製造実績

次のような開発、製造の実績があります。

TypeB(※1)とTypeC(※2)の多様なRFIDタグおよびインレットを提供致します。


ロール紙タグ	ラベルプリンタ用		サイズ 92×60mm(支管内径76mm)
	カードサイズラベルタグ		サイズ 92×60mm
	1/4カードサイズラベルタグ		サイズ 79×11mm
プラスチックタグ	PETカードタグ		サイズ 86×54×0.6mm
リライタブルシート	リライタブルシートタグ		サイズ 210×148(500回印字可能)
金属対応タグ	金属対応タグ(カードサイズ)		サイズ 86×54×2mm
	金属対応タグ(横長)		サイズ 79×23×2mm
リネンタグ	ソフトリネンタグ 		サイズ 60×15×1.6mm(※UHF帯最小) ソフトタイプ、耐熱、耐圧、防水、耐洗浄
樹脂タグ	ソフト樹脂タグ		サイズ 83×17×1.5mm
	ソフトキーリングタグ		サイズ 72×15×1mm
インレット			

※1:ISO/IEC18000-6 TypeB、FRAM採用による高速書込、長距離書込(読込と同距離)

※2:ISO/IEC18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation2)

(製品のEPCコード領域は当社指定のコードが書き込まれ、ロックされており、本領域を書き替えることはできません)

- 本カタログに記載の製品は、2006年1月の総務省令改正にそったものです。
- リーダーライタの出す電波が近くの医療機器(植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器など)の作動に影響を与える可能性があります。ご利用にあたっては十分に注意を払ってください。
- このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

 **すべてをグリーンにします** 富士通は、省資源・省エネ・リサイクルなど、製品のライフサイクル全体で環境に配慮しています。



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

### 富士通フロンテック株式会社

営業本部 販売推進統括部 販売推進部

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776 <http://www.frontech.fujitsu.com/>

●お問い合わせ

<http://www.frontech.fujitsu.com/contact/> (お問い合わせフォーム)

TEL. 042-377-0445 (平日 9:00~17:00)